



Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic med Bluetooth, Måleområde: 65-80mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428702 65-80 |
| GTIN | 5051102208332 |
| Artikelklasse | 46B |

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| Måleområde | 65 - 80 mm |
| Mål a | 0,5 mm |
| Fejlgrænse | 0,005 mm |
| Standardmåledybde | 80 mm |
| Måledybde med forlænger | 230 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device) |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | RS232C-interface |
| Interface | USB-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm | 022500 100 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Tilslutningskabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm | 484030 70 |
| Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type | 498952 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 65-80 mm | 428605 65-80 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150 | 428510 5/150 |
| Tilslutningskabel Type R2 | 498948 R2 |
| Målebakkesæt3 dele Måleområde 65-80 mm | 428745 65-80 |
| Returfjedersæt3 dele Måleområde 65-80 mm | 428746 65-80 |