



Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer, Måleområde: 10-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	12,5 / 20 mm
Måleområde	10 - 20 mm
Antal indstillingsringe	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
---------------------------	-----------

Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Reservemålehoved XT Måleområde 16-20 mm	428605 16-20
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Reservemålehoved XT Måleområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 2/76	428510 2/76
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Reservemålehoved XT Måleområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Målebakkesæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Returfjedersæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Målebakkesæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Returfjedersæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Målebakkesæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428745 16-20
Returfjedersæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428746 16-20