



Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth, Måleområde: 10-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Antal målehoveder	3
Måleområde	10 - 20 mm
Tolerancering-Ø	12,5 / 20 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 10-20 mm	020550 10-20
------------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

Reservemålehoved XT Måleområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Reservemålehoved XT Måleområde 16-20 mm	428605 16-20
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 16-20 mm	428702 16-20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Reservemålehoved XT Måleområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 12,5-16 mm	428702 12,5-16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 2/76	428510 2/76
Målebakkesæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Returfjedersæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Målebakkesæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Returfjedersæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Målebakkesæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428745 16-20
Returfjedersæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428746 16-20