



Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth, Måleområde: 100-200mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 428752 100-200 |
| GTIN | 5051102207694 |
| Artikelklasse | 46B |

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| Tolerancering-Ø | 125 / 175 mm |
| Fejlgrænse | 0,006/0,007 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Antal målehoveder | 4 |
| Måleområde | 100 - 200 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Serie | HCT |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device) |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | USB-interface |
| Interface | RS232C-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | S6 |
| Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |

Services

| | |
|--|----------------|
| KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 100-200 mm | 020550 100-200 |
|--|----------------|

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Tilslutningskabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 150-175 mm | 428605 150-175 |
| Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150 | 428510 5/150 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm | 484030 160 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 100-125 mm | 428605 100-125 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 175-200 mm | 428605 175-200 |
| Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type | 498952 |
| Tilslutningskabel Type R2 | 498948 R2 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 190 mm | 484030 190 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm | 484030 140 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm | 484030 110 |