



Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth, Måleområde: 20-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 50 mm
Tolerancering-Ø	20 / 35 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Antal målehoveder	3
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 35-50 mm	428702 35-50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 20-25 mm	428702 20-25
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 25-35 mm	428702 25-35
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Reservemålehoved XT Måleområde 35-50 mm	428605 35-50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Målebakkesæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25
Målebakkesæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428745 25-35
Returfjedersæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428746 25-35
Målebakkesæt3 dele Måleområde 35-50 mm	428745 35-50
Returfjedersæt3 dele Måleområde 35-50 mm	428746 35-50