



## Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth, Måleområde: 50-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

#### Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

#### Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

#### Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

## Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	65 / 80 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Måleområde	50 - 100 mm
Aflæsning	0,001 mm
Antal målehoveder	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Tilbehør

Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 65-80 mm	428702 65-80
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 50-65 mm	428702 50-65
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Reservemålehoved XT Måleområde 80-100 mm	428605 80-100
Reservemålehoved XT Måleområde 65-80 mm	428605 65-80
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematicmed Bluetooth Måleområde 80-100 mm	428702 80-100
Reservemålehoved XT Måleområde 50-65 mm	428605 50-65
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Målebakkesæt3 dele Måleområde 50-65 mm	428745 50-65
Returfjedersæt3 dele Måleområde 50-65 mm	428746 50-65
Målebakkesæt3 dele Måleområde 65-80 mm	428745 65-80
Returfjedersæt3 dele Måleområde 65-80 mm	428746 65-80
Målebakkesæt3 dele Måleområde 80-100 mm	428745 80-100
Returfjedersæt3 dele Måleområde 80-100 mm	428746 80-100