



Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth, Måleområde: 6-10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	8 mm
Aflæsning	0,001 mm
Antal målehoveder	2
Fejlgrænse	0,004 mm
Måleområde	6 - 10 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63	428510 1/63
Reservemålehoved XT Måleområde 8-10 mm	428605 8-10
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Reservemålehoved XT Måleområde 6-8 mm	428605 6-8
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 6-8 mm	428745 6-8
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 6-8 mm	428746 6-8
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 8-10 mm	428745 8-10
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 8-10 mm	428746 8-10