

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 12X13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 12X13
GTIN	4045197385383
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	12 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	21 mm
Nøglestørrelse ₂	13 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	20 mm
Nøglelængde L	216 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

