

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 25X28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	346 mm
Nøglestørrelse ₂	28 mm
Nøglestørrelse ₁	25 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	40 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	36 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

