

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøpede, fosfateret, Nøglestørrelse: 12X14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	20 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	14 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	23 mm
Nøglelængde L	216 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	12 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

