



6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643200 11
GTIN	4018754008407
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643229

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
sekskant	11 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

