

Garant**Teleskopværkstedsvogn, Antal bakker: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914500 3
GTIN	4045197892058
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Teleskopværkstedsvognen har en stabil, dybtrukket stålpladekonstruktion med rummelig beholder i bunden, 2 rum og låg med forhøjet kant hele vejen rundt og X-ABS-underlag.

To teleskoprør med integreret gastrykfjedre (20 kg fjederkraft hver) understøtter åbning og lukning af vognen. Ved lukning glider teleskoprørene ind i hinanden, så ingen dele rager ud i lukket tilstand. Med sammenklappeligt træk- og skubbegreb.

Kan låses centralt med **stiftcylinderlås**. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul).

Leveringsomfang:

Inklusive opdelingselementer. 6 skillelister 365 mm, 1 skilleliste 435 mm, 1 skilleliste til beholder i bunden.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Teknisk beskrivelse

Højde åben	935 mm
Rum nyttebredde	435 mm

Rum nyttedybde	330 mm
Bærekraft pr. låg / rum	20 kg
Bæreevne, beholder i bunden	40 kg
Højde lukket	520 mm
Vægt	24,4 kg
Dybde	365 mm
Bredde	670 mm
Antal indsatser	3
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Låsebeslag 225-010-43 uden låseindsats	914208
--	--------