

Garant**Værkstedsvogn med 4 udtræksskuffer, Antal udtræksskuffer: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914505 4
GTIN	4045197892065
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvognens stabile kabinet i pladestål er forsynet med huller i sidevæggene til ophæng af tilbehør. Med udtrækkelige rum, der kan indeles. Rummelig bundkasse til opbevaring af større værktøj. Kan aflåses med metaljalousier vha. en **stiftcylinderlås**. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul). Stålhylde med X-ABS-indlæg. Solidt, ergonomisk greb i glasfiberforstærket PP.

Leveringsomfang:

Inklusive opdelingselementer. 8 skillelister 380 mm, 2 skillelister 500 mm, monteringsmateriale.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Teknisk beskrivelse

Dybde	380 mm
Bredde	660 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	950 mm

Vægt	34 kg
Skuffer, nyttedybde	295 mm
Antal udtræksskuffer	4
Udførelse	med jalousilåger
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	15 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	75 %
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Låsebeslag 225-010-41 uden låseindsats	914209
--	--------