

Garant **GRIDLINE****Værkstedsvogn ToolCar, 20×16G, Antal skuffer: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914520 5
GTIN	4045197892089
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvogn ToolCar med **GARANT GridLine-måtten**, so er ridsefast, skridsikker og skånsom over for overfladen. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne. Skuffernes forsider og vognsiderne er beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:

Slidskantlister nr. 951560 str. 75 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75 og str. 200;

stik-skillevægge bredde nr. 951721 – 951821 str. 75 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

Teknisk beskrivelse

Bredde	800 mm
Dybde	500 mm
Højde	1000 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	74,4 kg
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Antal skuffer	5
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Serie	Værkstedsvogn ToolCar
Serie	ToolCar
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm

951510 75

951510 125

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde
125 mm

Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G

915567 G

Låseblænde til GridLine Type VA21

914227 VA21