

Garant GRIDLINE

Værkstedsvogn ToolCar med ComfortClose, 20×16G, Antal skuffer: 6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914524 6
GTIN	4045197892140
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvogn ToolCar med **GARANT GridLine-måtten**, so er ridsefast, skridsikker og skånsom over for overfladen. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne. Skuffernes forsider og vognsiderne er beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner.

GARANT ComfortClose. Skuffe med selvindtræk og dæmpning.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale: Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde	400 mm
Bredde	800 mm
Højde	1000 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Vægt	78 kg
Antal skuffer	6
Dybde	500 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Serie	Værkstedsvogn ToolCar
Serie	ToolCar
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytte flade i G	20×16
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	30 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nytte bredde × nytte dybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm

951510 75

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G
Låseblænde til GridLine Type VA21	914227 VA21