

Garant GRIDLINE

**Værkstedsvogn ToolCar med ComfortClose, 20×16G, Antal skuffer: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914524 7
GTIN	4045197892157
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værkstedsvogn ToolCar med **GARANT GridLine-måtten**, so er ridsefast, skridsikker og skånsom over for overfladen. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne. Skuffernes forsider og vognsiderne er beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner.

**GARANT ComfortClose.** Skuffe med selvindtræk og dæmpning.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

**Bemærk:**

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale: Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;  
stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde	400 mm
Antal skuffer	7
Højde	1000 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Dybde	500 mm
Vægt	87 kg
Bredde	800 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Serie	Værkstedsvogn ToolCar
Serie	ToolCar
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytte flade i G	20×16
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	30 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nytte bredde × nytte dybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

## Tilbehør

Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm

951510 75

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G
Låseblænde til GridLine Type VA21	914227 VA21