

Garant GRIDLINE

**Værktøjsvogn med 6 skuffer kan trækkes ud i begge sider, 20×16G, Antal skuffer: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914550 6
GTIN	4045197892232
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værkstedsvogn med ridefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Skufferne kan forlænges i begge sider.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

**Bemærk:**

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i centrallåsen til værkstedsvognen, lukker med separat stiftcylinderlås.

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale: Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;  
stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

## Teknisk beskrivelse

Bredde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	71 kg
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Højde	1000 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	75 %
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

## Tilbehør

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951510 75
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G