

Garant GRIDLINE

Værkstedsvogn med skuffer med helt udtræk, 20×16G, Antal skuffer: 8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914540 8
GTIN	4045197892218
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvogn med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade. Enkel udskiftning af pladen med andre bordplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i centrallåsen til værkstedsvognen, lukker med separat stiftcylinderlås.

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:

Slidskantlister nr. 951560 str. 75 og str. 125;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75 og str. 125;

stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75 og nr. 951731 – 951821 str. 125.

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Dybde	500 mm
Antal skuffer	8
Vægt	78,2 kg
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Bredde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951510 75
GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G

Låseblænde til GridLine Type VA21

914227 VA21