

Garant GRIDLINE

Mobil filebænk ToolTruck med bambus-bordplade, 20×16G, Antal skuffer: 6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914568 6
GTIN	4045197892287
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Arbejdsbænken ToolTruck er udstyret med en 25 mm tyk **bambus**-arbejdsplade (egnet til montage af skruer). Skabsrum med **2 hylder** og dør. **Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.**

En **centrallås** låser skabsdelens låge og samtidig skufferne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit rum til værdigenstande / siderum nr. 914791 ikke integreret i ToolTrucks centrallås, låses med separat stiftcylinderlås.

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:

Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;

stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

Teknisk beskrivelse

Vægt	97 kg
Højde	1000 mm
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Bredde	1195 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Serie	Mobil filebænk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konfigurator relevant	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	20×16G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

951510 75

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm

951510 125

Hyldefast Type 1

914774 1

Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G

915567 G

Låseblænde til GridLine Type VA21

914227 VA21