

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk Comfort Close, 20×16G, Antal skuffer: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914564 8
GTIN	4045197892270
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Skabsrum med **2 hylder** og dør. **Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.** En **centrallås** låser døren til skabsdelen og samtidigt skufferne.

**GARANT Comfort Close**, skuffer med selvindtræk og dæmpning.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

**Bemærk:**

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i ToolTrucks centrallås, lukker med separat stiftcylinderlås.

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:

Slidskantlister nr. 951560 str. 75 og str. 125;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75 og str. 125;

stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75 og nr. 951731 – 951821 str. 125.

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	400 mm
Højde	1000 mm
Dybde	500 mm
Bredde	1195 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Antal skuffer	8
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Serie	Mobil filebænk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konfigurator relevant	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	30 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	20×16G
Produkttype	mobil filebænk

## Tilbehør

Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm

951510 125

951510 75

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm

Hyldefast Type 1	914774 1
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G
Låseblænde til GridLine Type VA21	914227 VA21