

Garant GRIDLINE

Mobil filebænk med 5 skuffer, kan trækkes ud i begge sider, 20×16G, Antal skuffer: 5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914582 5
GTIN	4045197892317
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Den mobile filebænks stabile hus i pladestål er forsynet med 2 integrerede hylder. Sidepanelet er med huller til at rumme tilbehør, □ 9×9 mm i et gitter på 37 mm. Skuffernes inderside er glat, men alligevel egnet til underinddeling. Skufferne frigøres med et frigøringsgreb integreret i gribelisten. Skufferne kan låses centralt med **stiftcylinderlås**. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul). Bordplade 25 mm tyk i **bambus**, egnet til skruestiksmontering.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:

Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;

stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

Teknisk beskrivelse

Dybde	525 mm
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Antal skuffer	5
Vægt	63,4 kg
Bredde	1000 mm
Højde	900 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nytte flade i G	20×16
Konfigurator relevant	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	75 %
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	20×16G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951510 75
Gitterskillevægge Dybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G