

WELDAS®

Svejsjer-beskyttelsesjakke, Unisex-størrelse: M**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091500 M
GTIN	8718564522457
Artikelklasse	06E

Beskrivelse**Udførelse:**

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.

Svejsjer-beskyttelsesjakke med kinaflip for at beskytte mod svejsestænk.

- **Dobbeltlæderforstærkning på trykknappstrimmel på forsiden.**
- **Rummelig indvendig læderlomme.**
- **Flammehæmmende stofryg af bomuld.**

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Teknisk beskrivelse

Unisex-størrelse	M
Køn	Unisex

Serie	Svejsebeskyttelsesbeklædning
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype	Svejsebeskyttelsesjakke