



## Batteridrevet inspektionskamera, Producentbetegnelse: M12ICAV



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Akku-kompakt-inspektionskameraer til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder.

- **89 mm / 3,5 tomme aftageligt trådløst farve-LCD-display.**
- **Audio-, video- og fotofunktion, digital zoom på 100 – 400 %.**
- **Automatisk kontrastudligning og neutral balance.**
- **Vandtæt kamerahoved med 3-trins LED-belysning.**
- **Fleksibelt, vandtæt 274 cm langt kamerakabel.**
- **Digital zoom til bedre registrering af detaljer.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader C12 C, kabel 2740 mm, 8 GB SD-kort, transportkuffert.

### Teknisk beskrivelse

Displaystørrelse	3,5 tommer
Displayopløsning	320×240 px
Batterispænding	12 V

Producentbetegnelse	M12 ICAV3-9
KamerahovedØ	12,4 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Længde, kamerakabel	2740 mm
Vægt	0,72 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Kuffert
Produkttype	Endoskop