

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Type: 29



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 574495 29 |
| GTIN | 4013349528421 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebete overflader** med høj bæreeandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min⁻¹, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Passer til borings-Ø | 27,1 - 29 mm |
| Arbejdslængde L ₃ | 70 mm |
| Børste-Ø D ₁ | 32 mm |
| Skaft-Ø D ₅ | 5,1 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Besætningsmateriale | Siliciumcarbid |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Korn | 180 |
| Anbefalet omdrejningstal | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produkttype | Indvendig børste |

Tilbehør

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 5 l

084205 5

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 0,25 l

084205 0,25