

Garant

**Lamelslibevalse fleece (ZA) / væv (ZA), Ø 100× 100 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 150FINE**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 568471 150FINE |
| GTIN | 4045197892355 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Standardmål **Ø 100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Kombination af **slibelærred og fleece**.

Utroligt modstandsdygtigt fleece med fin struktur med zirkonkorund (ZA). **Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.**

Anvendelse:

Til **lette rengøringsopgaver** og en **ensartet overfladefinish**.

Bemærk:

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Kornstørrelsessammenligning | 150 |
| Anbefalet omdrejningstal | 2800 min ⁻¹ |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Rulle-Ø | 100 mm |
| Valsebredde | 100 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 100× 100 mm |
| Produkttype | Fiberlamelslibevalse |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |