


Gevindtolerancedorn EG 6H mod., Gevind: EG-M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486180 EG-M8
GTIN	2050001919199
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Gevindlære til kontrol af indsatsgevind (EG) til trådgevindindsatser. Den første slebne gevindgang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 - 2299. **Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R).** Nogo-side markeret med rødt.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, indsatsgevind (EG), højre DIN 8140-2.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Teknisk beskrivelse

Gevind	EG M8
Gevindstigning	1,25 mm
Gevindtype	EG-M
Norm	DIN 8140
Lærertype	Nogo-lærer
Lærertype	Go-lærer
Kalibrering	L10
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

Services

DAkS-kalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 20 mm	028550 20