



Fjederbåndklemmetang, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719965 180
GTIN	4003773081159
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

På basis af den sænksmedede vandpumpetang Cobra® med mulighed for klik-finjustering. Med specielle kæber til at holde selvspændende slangeklemmer; **kæber kan drejes 360°**. Tang kemisk sortfarvet.

Fordel:

Kræver kun lidt kraft på grund af imponerende grebsudveksling. Gaffelåbning op til 80 mm.

Anvendelse:

Giver et sikkert greb på selvspændende slangeklemmer, standardklemmer, pladsbesparende klemmer og trådklemmer samt fjederbåndringe.

Teknisk beskrivelse

Åbningsvidde	50 mm
Hel længde	180 mm
Nominel størrelse	50 mm
Spændvidde	≥ 30 mm
maks. spændestrækning	30 mm
Udførelse, greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet, oliehardt
Overflade, tang	kemisk gråfarvet.
Kæber, kan drejes 360°	ja

Lynindstilling

ja

Produkttype

Klemmetang