



6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 5/16tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643210 5/16
GTIN	4018754008384
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
sekskant	5/16 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-skrueetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats