



Sekskant-vinkelnøglesæt, med kuglehoved pulverlakeret, Antal skruetrækkere: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626066 9
GTIN	7610733066063
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. Kan sættes på op til en hældning på 30° i kraft af kuglehoved.

PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Overflade forniklet, forkromet og **pulverbelagt**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 626064 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Kunststoffholder til 6-kantet vinkelskruetrækker Antal holdere 9	627255 9
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 8 mm	626064 8
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 5 mm	626064 5
Kunststofftaske til 6-kantet vinkelskruetrækker Type 11	626250 11
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 10 mm	626064 10
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 3 mm	626064 3
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 6 mm	626064 6
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2 mm	626064 2
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 1,5 mm	626064 1,5
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 4 mm	626064 4
Sekskant-vinkel nøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2,5 mm	626064 2,5