

Garant**Hulsave, bimetal, Diameter: 92mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589010 92
GTIN	4045197158642
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra Ø 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid.

- **Variofortanding 4 / 6 tænder pr. tomme af hensyn til drift uden vibrationer.**
- **Maks. skæredybde til alle størrelse 38 mm.**
- **Præcist slebne tænder – meget hurtig savning og rene skærekanter.**

Anvendelse:

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnet til alle emner som stål, **specialstål**, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

Anbefaling:

Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

Bemærk:

Holderskafterne og hulsavene er compatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS.

Borekroner til sten, se nr. 788000, 788040, 788050.

Hårdmetal-rundsav til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivelse

anbefalet omdrejningstal, aluminium	140 min ⁻¹
Diameter	92 mm
anbefalet omdrejningstal, stål	95 min ⁻¹
anbefalet omdrejningstal, INOX	45 min ⁻¹
Tænder pr. tomme	4 / 6
Produkttype	Hulsav

Tilbehør

Holderskaft Type 210S	589310 210S
Centrerbor HSS Type 6KT	589430 6KT
Holderskaft Type 210L	589310 210L
Centrerbor HM-bestykket Type 6KT	589432 6KT