



Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 10X11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 10X11
GTIN	4045197385680
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 130 mm

maks. ring-Ø D_1 maks.: 16 mm

maks. ting-Ø D_2 maks.: 17 mm

maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse $_2$	11 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	6 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	17 mm
Nøglelængde L	130 mm
Nøglestørrelse $_1$	10 mm
maks. ring-Ø D_1 maks.	16 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle