

**LENOX** **Hulsave, bimetal, Diameter: 19mm****Bestillingsdata**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 589030 19    |
| GTIN                | 082472300123 |
| Artikelklasse       | 58Z          |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Robust, brudsikker konstruktion** med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra Ø 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid.

- **Variofortanding 4,5 / 5,5 tænder pr. tomme med forstærkede tænder (Tough Teeth).**
- **Maks. skæredybde til alle størrelse 40 mm.**
- **Optimeret overfladebelægning reducerer varmeudviklingen.**
- **SPEED SLOT® – hurtig fjernelse af borekernen takket være trinformede udsparinger.**

**Anvendelse:**

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnede til alle emner som stål, **specialstål**, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

Også velegnede til tynde karrosseriplader.

**Anbefaling:**

Anvendelsen af skæreeolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

**Bemærk:**

Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS.

Borekroner til sten, se nr. 788000, 788040, 788050.

Hårdmetal-rundsav til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

---

**Teknisk beskrivelse**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| anbefalet omdrejningstal, INOX      | 230 min <sup>-1</sup> |
| anbefalet omdrejningstal, aluminium | 690 min <sup>-1</sup> |
| Diameter                            | 19 mm                 |
| anbefalet omdrejningstal, stål      | 460 min <sup>-1</sup> |
| Tænder pr. tomme                    | 4,5 / 5,5             |
| Produkttype                         | Hulsav                |

---

**Tilbehør**

|  |            |
|--|------------|
| Holderskaft til hurtig udskiftning Type 30 | 589314 30  |
| Centrerbor HSS Type 6KT                    | 589430 6KT |
| Centrerbor HM-bestykket Type 6KT           | 589432 6KT |
| Holderskaft Type 30                        | 589310 30  |