

HOLEX**Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, forkromet, Antal nøgler: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615960 10
GTIN	4045197331373
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	10
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet

Produkttype

Skruenøgle

TilbehørDobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
20X22 mm

615950 20X22

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9
mm

615950 8X9

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
16X17 mm

615950 16X17

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
27X30 mm

615950 27X30

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7
mm

615950 6X7

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
12X13 mm

615950 12X13

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
21X24 mm

615950 21X24

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
10X11 mm

615950 10X11

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
18X19 mm

615950 18X19

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
14X15 mm

615950 14X15