

**HOLEX****Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, forkromet, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615960 12
GTIN	4045197331380
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	12
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet

Produkttype

Skruenøgle

**Tilbehør**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
10X11 mm

615950 10X11

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
21X23 mm

615950 21X23

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9  
mm

615950 8X9

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
16X17 mm

615950 16X17

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
24X26 mm

615950 24X26

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7  
mm

615950 6X7

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
18X19 mm

615950 18X19

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
30X34 mm

615950 30X34

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
12X13 mm

615950 12X13

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
20X22 mm

615950 20X22

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
14X15 mm

615950 14X15

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
27X32 mm

615950 27X32