



## Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 14X15 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 159 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 21,5 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 23 mm

maks. ringhøjde  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 7,5 mm

### Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø $D_2$ maks.	23 mm
Nøglestørrelse $_2$	15 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	21,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	7,5 mm
Nøglelængde L	159 mm
Nøglestørrelse $_1$	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle