

**Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 16X17 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617900 16X17
GTIN	4045197385710
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 169 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 24,5 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 25,5 mm

maks. ringhøjde  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 8 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. ring-Ø $D_1$ maks.	24,5 mm
Nøglelængde L	169 mm
Nøglestørrelse $_2$	17 mm
Nøglestørrelse $_1$	16 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	25,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle