



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 30X34mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 615950 30X34 |
| GTIN | 4045197331366 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Nøglestørrelse ₁ | 30 mm |
| Nøglelængde L | 375 mm |
| Nøglestørrelse ₂ | 34 mm |
| maks. ring-Ø D ₁ maks. | 44 mm |
| maks. ting-Ø D ₂ maks. | 50 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Overflade | forkromet |
| Produktnavnsegenskab | forkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |

