




6-kantet skruebit med tapføring, 1/2 tomme, sekskant: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643400 5
GTIN	4018754006472
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til Ribe-CS-skruer iht. DIN 6912.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

sekskant	5 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle med tap
Produkttype	Topnøgleindsats