



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 21X24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615950 21X24
GTIN	4045197331328
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	24 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	32 mm
Nøglelængde L	325 mm
Nøglestørrelse ₁	21 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	35 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

