



Multinorm-jakke Multiseven, gul / kornblå, Konfektionsstørrelse DE: 50



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 091780 50 |
| GTIN | 4046181591667 |
| Artikelklasse | 09S |

Beskrivelse

Udførelse:

Åndbar arbejdsjakke med skjult lynlås af behageligt blødt væv. Den vand-, olie- og snavsafvisende jakke tilbyder en høj flammebeskyttelse og er selvslukkende.

- **To brystlommer med klap og burrelås.**
- **Variabel krave som kinaflip eller nedfaldende krave.**
- **To lommer i siden med skjult lynlås.**
- **Fire indvendige lommer.**
- **Bevægelsesfold på ryggen.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|---|
| Størrelse IT | 54 |
| Konfektionsstørrelse DE | 50 |
| Størrelse FR | 54 |
| Køn | Herre |
| Tekstilsammensætning | 2% specialfiber |
| Tekstilsammensætning | 43% bomuld |
| Tekstilsammensætning | 55% modacryl |
| Materialegrammatur/vævtæthed | 350 g/m ² |
| Vask | 60 °C farvet vask |
| Blegning | Ingen blegning |
| Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) |
| Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C |
| Farve | gul / kornblå |
| Norm | EN 13034-6 |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Norm | EN 61482-1-2 |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |

