



Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 10X11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	10 mm
Nøglestørrelse ₂	11 mm
Nøglelængde L	188 mm
maks. ringhøjde h _{1 maks.}	9,5 mm
maks. ring-Ø D _{1 maks.}	14,6 mm
maks. ting-Ø D _{2 maks.}	15,9 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

