



Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 6X7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 6X7
GTIN	4018754021222
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D_1 maks.	10,5 mm
Nøglestørrelse $_1$	6 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	4,5 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	12 mm
Nøglelængde L	100 mm
Nøglestørrelse $_2$	7 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle