



## Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7 mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 617900 6X7    |
| GTIN                | 4045197385659 |
| Artikelklasse       | 62A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 100 mm

maks. ring-Ø D<sub>1</sub> maks.: 10,5 mm

maks. ting-Ø D<sub>2</sub> maks.: 12 mm

maks. ringhøjde h<sub>1 maks.</sub>: 4,5 mm

### Teknisk beskrivelse

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.    | 10,5 mm    |
| maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.    | 12 mm      |
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>          | 6 mm       |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub>          | 7 mm       |
| Nøglelængde L                        | 100 mm     |
| maks. ringhøjde h <sub>1 maks.</sub> | 4,5 mm     |
| Nøglestørrelse, mål                  | metrisk    |
| Ringstilling                         | 0 grader   |
| Produktionsmetode                    | sænksmedet |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiale            | Krom-vanadium-stål |
| Overflade            | fosfateret         |
| Produktnavnsegenskab | fosfateret         |
| Produkttype          | Skruenøgle         |