



Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 18X19 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 184 mm

maks. ring-Ø D_1 maks.: 26,5 mm

maks. ting-Ø D_2 maks.: 27,6 mm

maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	184 mm
Nøglestørrelse $_1$	18 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	9 mm
maks. ring-Ø D_1 maks.	26,5 mm
Nøglestørrelse $_2$	19 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	27,6 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle