



## Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643300 12
GTIN	4018754007011
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

### Teknisk beskrivelse

Længde	140 mm
Ø indgangsside	23,7 mm
sekskant	12 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats