

**Endoskop stift, Ø 4 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 270mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492734 270
GTIN	
Artikelklasse	49C

Beskrivelse**Udførelse:**

Takket være robuste, rustfrie stålrør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejning på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

Passer til:

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

Leveringsomfang:

Inklusive udskifteligt objektiv med synsvinkel 0°.

Specialtilbehør:

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

Bemærk:

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Synsretning	0 grader
Billedåbningsvinkel	35 grader
Arbejdslængde (uden objektiv)	270 mm
Sonde-Ø	4 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 4 mm
Produkttype	Endoskop

Tilbehør

LED-lyskilde	492846
Fleksibel lysleder Arbejdslængde 1800 mm	492850 1800
Endoskopi-videokamera CCD	492837
Koldlyskilde LED Type FX4000	492860 FX4000