



## Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 8X9 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 115 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 13,5 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 15 mm

maks. ringhøjde  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 5,5 mm

### Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	5,5 mm
Nøglestørrelse $_2$	9 mm
Nøglelængde L	115 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	15 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	13,5 mm
Nøglestørrelse $_1$	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle