



## Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 18X21 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 194 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 26,5 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 30,5 mm

maks. ringhøjde  $h_{1\text{ maks.}}$ : 9,8 mm

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse $_2$	21 mm
Nøglelængde L	194 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	30,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	9,8 mm
Nøglestørrelse $_1$	18 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	26,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle