




## Mikro-endoskop fleksibelt, Ø 2,4 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492758 500
GTIN	
Artikelklasse	49C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lille diameter og fleksibel, fiberoptisk opbygning til måling af selv de mindste emner. Takket være robuste, rustfrie stålrør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejning på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

#### Passer til:

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

#### Specialtilbehør:

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

#### Bemærk:

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Synsretning	0 grader
Billedåbningsvinkel	85 grader
Arbejdslængde (uden objektiv)	500 mm

Sonde-Ø	2,4 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 2,4 mm
Produkttype	Endoskop

## Tilbehør

Koldlyskilde LED Type FX4000	492860 FX4000
Fleksibel lysleder Arbejdslængde 1800 mm	492850 1800
LED-lyskilde	492846
Endoskopi-videokamera CCD	492837