

**Mikro-endoskop stift, Ø 1,8 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 95mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492744 95
GTIN	
Artikelklasse	49C

Beskrivelse**Udførelse:**

Lille diameter til måling af små emner.

Takket være robuste, rustfrie stålør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejning på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

Passer til:

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

Specialtilbehør:

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

Bemærk:

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Synsretning	0 grader
Billedåbningsvinkel	30 grader
Arbejdslængde (uden objektiv)	95 mm
Sonde-Ø	1,8 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 1,8 mm
Produkttype	Endoskop

Tilbehør

Fleksibel lysleder Arbejdslængde 1800 mm	492850 1800
Koldlyskilde LED Type FX4000	492860 FX4000
LED-lyskilde	492846
Endoskopi-videokamera CCD	492837